


Myni



www.eea-security.com

Myni

Il piu' compatto rilevatore doppia tecnologia
per la protezione di ambienti civili

*More compact dual technology detector
for the protection of civilian environments*

MADE IN ITALY



MADE IN ITALY



Myni DT CUT

Rilevatore doppia tecnologia a a tenda per la protezione di varchi (sia per applicazioni "verticali" che "orizzontali")
Dual technology curtain detector for protection of openings ("horizontal" and "vertical" applications)

Myni DT HOME







Rilevatore doppia tecnologia per interni/ PET IMMUNITY
Dual technology detector /PET IMMUNITY

Funzioni principali

Main features


CUT HOME

	AND Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione.		AND There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PORTATA METRI Il rilevatore ha una portata operativa di:		METERS RANGE The detector has an operating range of:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	LED OFF Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie.		LED OFF Remote enabling LED.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	COLORI Disponibile in diversi colori.		COLORS Available in different colors.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MEMO Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.		MEMO Timed memory of type of alarm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PET IMMUNITY Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato).		PET IMMUNITY Pet immunity (with the application dedicated accessory).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PARZIALIZZATORE Fasci lente di Fresnel parzializzabile con accessorio.		BLINGING LENS Fresnel lens bundles can be partially plated with accessory.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>




E' possibile parzializzare la lente del rilevatore in funzione della specifica esigenza installativa. (Utilizzando l'apposito parzializzatore).
It is possible to partially split the detector lens according to the specific installation requirement. (Using the special partitioner).

ACCESSORI ACCESSORIES



Protezioni varchi e vetrate
Passage and window protection



Protezioni di finestre e tapparelle
Roll-up shutter protection



Protezioni varchi e vetrate con Pet Immunity
Pet Immunity passage and window protection

